

SD T10 TR X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenlänge: 80 mm
Best.-Nr.	2749500000
Art	SD T10 TR X 80
GTIN (EAN)	4050118895827
VPE	1 ST

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Durchmesser	10 mm	Nettogewicht	33.44 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher, TR 10
---------------------	------------------------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	3 mm	Form	Torx
Größe	T10	Klingenlänge	80 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		