



Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenlänge: 80 mm
Best.-Nr.	2749510000
Art	SD T15 TR X 80
GTIN (EAN)	4050118895834
VPE	1 ST

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Durchmesser	15 mm	Nettogewicht	40 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher, TR 15
---------------------	------------------------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	3.5 mm	Form	Torx
Größe	T15	Klingenlänge	80 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		