

**SD T25 TR X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenlänge: 100 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749530000</a>
Art	SD T25 TR X 100
GTIN (EAN)	4050118895858
VPE	1 ST

**SD T25 TR X 100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	205 mm	Breite (inch)	8.0709 inch
Durchmesser	25 mm	Nettogewicht	40.48 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Schraubendreher, TR 25
---------------------	------------------------

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	4.5 mm	Form	Torx
Größe	T25	Klingenlänge	100 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		