

**SD T40 TR X 115****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Klingenlänge: 115 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749550000</a>
Art	SD T40 TR X 115
GTIN (EAN)	4050118895872
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	230 mm	Breite (inch)	9.0551 inch
Durchmesser	40 mm	Nettogewicht	90.64 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher, TR 40
---------------------	------------------------

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	7 mm	Form	Torx
Größe	T40	Klingenlänge	115 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		