

SDIK SLIM PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
Best.-Nr.	2749650000
Art	SDIK SLIM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896398
VPE	1 ST

SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Abmessungen und Gewichte

Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Nettogewicht	38.72 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr. 1, SlimLine	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	1 mm	Form	Kreuzschlitz, rund
Größe	1	Klingenlänge	80 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	1		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		