

**SDIK SLIM PZ2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingentiefe (A): 2
Best.-Nr.	<a href="#">2749680000</a>
Art	SDIK SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896428
VPE	1 ST

**SDIK SLIM PZ2 X 100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	218 mm	Breite (inch)	8.5827 inch
Nettogewicht	88 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2, SlimLine	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	2 mm	Form	Pozidrive, rund
Größe	2	Klingenlänge	100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		