

**SDIS 0.4X2.5X75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Soft-  
Finish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingengänge: 75 mm, Klingentiefe (A): 0.4 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749790000</a>
Art	SDIS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118896534
VPE	1 ST

**SDIS 0.4X2.5X75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	180 mm	Länge (inch)	7.0866 inch
Durchmesser	2.5 mm	Nettogewicht	32 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2,5x75	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	2.5 mm	Klingenstärke (A)	0.4 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	75 mm
Klingentyp	A		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		