

SDIS 1.0X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Soft-Finish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingbreite (B): 4.5 mm, Klinglänge: 125 mm, Klingstärke (A): 1 mm
Best.-Nr.	2749830000
Art	SDIS 1.0X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118897036
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Abmessungen und Gewichte

Länge	230 mm	Länge (inch)	9.0551 inch
Durchmesser	4.5 mm	Nettogewicht	55 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 1,0x4,5x125	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	4.5 mm	Klingenstärke (A)	1 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	125 mm
Klingentyp	B		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		