

SDIS 1.0X4.5X175

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Soft-
Finish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4.5 mm, Klingengänge: 175 mm, Klingentiefe (A): 1 mm
Best.-Nr.	2749840000
Art	SDIS 1.0X4.5X175
GTIN (EAN)	4050118897043
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-12-31T00:00:00+01:00

SDIS 1.0X4.5X175

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	280 mm	Länge (inch)	11.0236 inch
Durchmesser	4.5 mm	Nettogewicht	64 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 1,0x4,5x175	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	4.5 mm	Klingenstärke (A)	1 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	175 mm
Klingentyp	B		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		