

## SDIS 1.2X8.0X175

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Soft-  
Finish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingebreite (B): 8 mm, Klingenlänge: 175 mm, Klingenstärke (A): 1.6 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749870000</a>
Art	SDIS 1.2X8.0X175
GTIN (EAN)	4050118897074
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



### Abmessungen und Gewichte

Länge	290 mm	Länge (inch)	11.4173 inch
Durchmesser	8 mm	Nettogewicht	132 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 1,6x8,0x175	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	8 mm	Klingenstärke (A)	1.6 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	175 mm
Klingentyp	B		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		