

## SDIK PH2 X 100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips,  
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO  
8764-PH, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2
Best.-Nr.	<a href="#">2749900000</a>
Art	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



### Abmessungen und Gewichte

Breite	220 mm	Breite (inch)	8.6614 inch
Nettogewicht	95 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.2	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	2 mm	Form	Philips, rund
Größe	2	Klingenlänge	100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		