



VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
Best.-Nr.	<a href="#">2749920000</a>
Art	SDIK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897227
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



### Abmessungen und Gewichte

Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Nettogewicht	46 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr. 1	Ausführung	gerade
---------------------	--------------------------------------------------------------	------------	--------

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	1 mm	Form	Pozidrive, rund
Größe	1	Klingenlänge	80 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	1		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		