

## SDIK PZ2 X 100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingebreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2
Best.-Nr.	<a href="#">2749930000</a>
Art	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



### Abmessungen und Gewichte

Breite	215 mm	Breite (inch)	8.4645 inch
Nettogewicht	82.72 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	2 mm	Form	Pozidrive, rund
Größe	2	Klingenlänge	100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		