

SDIPM PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2
Best.-Nr.	2749950000
Art	SDIPM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897258
VPE	1 ST

SDIPM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Abmessungen und Gewichte

Breite	215 mm	Breite (inch)	8.4645 inch
Nettogewicht	81.84 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.2	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	2 mm	Form	Kreuzschlitz, rund
Größe	2	Klingenlänge	100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		