

SDIPM PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingentiefe (A): 1
Best.-Nr.	2749960000
Art	SDIPM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897265
VPE	1 ST

SDIPM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Nettogewicht	40.48 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	SlimLine, isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.1	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	1 mm	Form	Kreuzschlitz, Philips, rund
Größe	1	Klingenlänge	80 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	1		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		