

SDIZ 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Soft-
Finish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenlänge: 100 mm, Klingensstärke (A): 0.6 mm
Best.-Nr.	2749980000
Art	SDIZ 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897289
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Abmessungen und Gewichte

Breite	205 mm	Breite (inch)	8.0709 inch
Nettogewicht	40 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Zapfenklinge 0,6x3,5x100
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Klingenstärke (A)	0.6 mm	Form	Schlitz
Klingenlänge	100 mm	Klingentyp	A

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		