

## **SDIR 2 X 100**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

#### Allgemeine Bestelldaten

Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 2 mm	
<u>2750030000</u>	
SDIR 2 X 100	
4050118897517	
1 ST	
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.	
2025-12-31T00:00:00+01:00	

Katalogstand / Zeichnungen 1



## **SDIR 2 X 100**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen			
Luiussungen			
Zulassungen			
Abmessungen und Gew	ichte		
ı	0.4.5		0.4045
Länge Durchmesser	215 mm 2 mm	Länge (inch)	8.4645 inch
Durchmesser	2 mm	Nettogewicht	82.72 g
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Technische Daten			
Ausführung	gerade		
Schraubwerkzeuge	<u> </u>		
Klingenbreite (B)	2 mm	Klingenstärke (A)	2 mm
Form	vierkant	Größe	#2
Klingenlänge	100 mm		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		