

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Schraubendreher, Klingebreite (B): 1.5 mm, Klingenlänge: 40 mm, Klingenstärke (A): 0.3 mm |
| Best.-Nr. | 2750060000 |
| Art | SD EL 0.3X1.5X40 PICO |
| GTIN (EAN) | 4050118897548 |
| VPE | 1 ST |

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|--------|--------------|-------------|
| Länge | 140 mm | Länge (inch) | 5.5118 inch |
| Durchmesser | 1.5 mm | Nettogewicht | 10.56 g |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | |
|------------|--------|
| Ausführung | gerade |
|------------|--------|

Schraubwerkzeuge

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------|--------|
| Klingenbreite (B) | 1.5 mm | Klingenstärke (A) | 0.3 mm |
| Form | Schlitz | Klingenlänge | 40 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |