

SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingebreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 75 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
Best.-Nr.	2750080000
Art	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
VPE	1 ST

SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	175 mm	Länge (inch)	6.8898 inch
Durchmesser	2.5 mm	Nettogewicht	10.56 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2,5	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	2.5 mm	Klingenstärke (A)	0.4 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	75 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		