

SD EL 0.8X4.0X100 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingebreite (B): 4 mm, Kling genlänge: 100 mm, Klingstärke (A): 0.8 mm
Best.-Nr.	2750110000
Art	SD EL 0.8X4.0X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897593
VPE	1 ST

SD EL 0.8X4.0X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	200 mm	Länge (inch)	7.874 inch
Durchmesser	4 mm	Nettogewicht	20 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Ausführung	gerade
------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	4 mm	Klingenstärke (A)	0.8 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	100 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		