

**SDK EL PZ0 X 60 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, Spitze Crhom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Klingbreite (B): 0 mm, 60 mm, Klingstärke (A): 0
Best.-Nr.	<a href="#">2750120000</a>
Art	SDK EL PZ0 X 60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897609
VPE	1 ST

## SDK EL PZ0 X 60 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	160 mm	Breite (inch)	6.2992 inch
Nettogewicht	12.32 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.0	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	0 mm	Form	Kreuzschlitz, Pozidrive, rund
Größe	0	Klingenlänge	60 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	0		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		