

SDK EL PH1 X 80 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingstärke (A):
Best.-Nr.	2750150000
Art	SDK EL PH1 X 80 PICO
GTIN (EAN)	4050118894479
VPE	1 ST

SDK EL PH1 X 80 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	180 mm	Breite (inch)	7.0866 inch
Nettogewicht	22.88 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Ausführung	gerade
------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	1 mm	Form	Kreuzschlitz, Philips, rund
Größe	1	Klingenlänge	80 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		