

**KCMA-28-500-5A-3VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild, Abbildung ähnlich**

Stromwandler zum nachträglichen Einbau

Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 3 VA, Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	<a href="#">2753140000</a>
Art	KCMA-28-500-5A-3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896824
VPE	1 ST
Hersteller	MBS AG

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	59 mm	Tiefe (inch)	2.3228 inch
Höhe	79.5 mm	Höhe (inch)	3.1299 inch
Breite	49 mm	Breite (inch)	1.9291 inch
Nettogewicht	666.16 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -5 °C...50 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart Nur isolierte Leiter Rundleiter 27.00 mm  
 Einbauort Einsatz in Innenräumen

#### Elektrische Attribute

Genauigkeitsklasse 1 Sekundärstrom 0...5 A  
 Bürde 3 VA Primärstrom 500 A

#### Technische Eigenschaften

Kabellänge 0.5 m Schutzart IP20  
 Nennfrequenz 50 Hz

#### Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse 1

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

## Zeichnungen

