

MCV APG 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlussystemen erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.	2762380000
Art	MCV APG 6
GTIN (EAN)	4064675021384
VPE	50 ST

MCV APG 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	41.8 mm
Höhe	24.3 mm
Breite	2.45 mm
Nettogewicht	0.5 g

Tiefe (inch)	1.6457 inch
Höhe (inch)	0.9567 inch
Breite (inch)	0.0965 inch

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-60 °C...85 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
--------------------------------	--------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

Farbe	dunkelbeige
-------	-------------

weitere technische Daten

mit Rastzapfen	Ja
Befestigungsart	einschnappbar

rastbar	Ja
Montageart	gerastet

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 15.0	27-25-03-01

ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 14.0	27-25-03-01