


URS CA 100 DUO 4-10MM²**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2769030000
Art	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
VPE	1 ST

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3.937 inch
Breite	160 mm	Breite (inch)	6.2992 inch
Nettogewicht	118 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Abisolier/Crimpautomaten

Aderendhülsenquerschnitt, max.	10 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	4 mm ²
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		