

HDC-C-HE-BM0.3KO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HE, Buchse, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 0.3, gedreht, Kupferlegierung
Best.-Nr.	2784130000
Art	HDC-C-HE-BM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060826
VPE	10 ST

HDC-C-HE-BM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 50 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allgemeine Angaben

Kontaktdurchmesser Stift Ø	2.48 mm	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	7.5 mm
Anschlussart	Crimpanschluss	Ausführung Einsatz	HE
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0.3 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.3 mm ²
Oberfläche	Konstantan	Steckzyklen	≥ 500
Typ	Buchse	Werkstoff	Kupferlegierung
Baureihe	HE	Herstellungsverfahren	gedreht
Leiteranschlussquerschnitt	0.3 - 0.3 mm ²	Werkstoff des Kontaktes	Kupferlegierung

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		