


**FP MONO K DC RC MF MA SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energieeffiziente Notbeleuchtung mit hoher Lebensdauer

- Entwickelt und zur Verwendung gemäß DIN EN 60598-2-22
- LED Leuchte für harte Umgebungsbedingungen (Schock und Vibration, Temperaturbereich)
- höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als Leuchtstofflampen
- Weltweit einsetzbar durch Multispannungseingang (20 V...60 VDC)
- hohe Brandschutzklasse V0
- Abstrahlrichtung zu einer Seite
- 5-W-Leistung

Versionen

- Steckbar mit schwerem Steckverbinder und rundem Verbinder
- Vorkonfektioniert 2.5 mm<sup>2</sup>

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2815550000
Art	<a href="#">FP MONO K DC RC MF MA SP</a>
GTIN (EAN)	4064675303640

## FP MONO K DC RC MF MA SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E345151

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	104 mm	Tiefe (inch)	4.0945 inch
Höhe	61 mm	Höhe (inch)	2.4016 inch
Breite	238 mm	Breite (inch)	9.3701 inch
Nettogewicht	636 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...55 °C
Feuchtigkeit	92 % @ 25 °C		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0

### Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Anschlussart	Plug-in Rundsteckverbinder mit fester Polzahl
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Montageart	Magnet	Nennspannung	24 V
Schutzart	IP67	Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2	Isolationsspannung	< 500 V (Gehäuse/PE)
Einbaulage, Montagehinweis	beliebig	Schutzklasse	II
Amplitude Auslenkung	1.5 mm (2-9 Hz)	Festigkeit gegen Vibration EN 60721-3-3	Klasse 3M3 sinusförmig ortsfest
Festigkeit gegen Schock EN 60721-3-3	Klasse 3M3 ortsveränderlich	Lichtstrom	454 lm
Leiteranschlussquerschnitt Anschlussleitung, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt Anschlussleitung, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Höhenlage	≤ 3000 m	Kurzschlusschutz	Ja, intern
Lichtfarbe (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Amplitude Beschleunigung	5 m/s <sup>2</sup> (@ 9-200 Hz)
Lebensdauer LED	> 50.000 h	Form des LED Moduls	Andere
Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012)	Not required	Lichtstärke	3000 cd
Spitzenbeschleunigung, Typ L	70 m/s <sup>2</sup>		

### Bemessungsdaten nach IEC 60598-1

Nennleistung	5 W	Nennstrom	20 mA
Eingangsspannung	20...60 V DC	Eingangsspannungsbereich DC	20...60 V DC

## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		



## FP MONO K DC RC MF MA SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### RC-Verteiler



**H-Verteiler:**  
Der H-Verteiler ist mit vier Polen ausgestattet und besticht durch seine vielseitige Anwendbarkeit sowie die IP68-Schutzklasse.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	RC D 4/4P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2819550000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591290	
VPE		

### M20

Schutzkappen passend für die FieldPower- und WIPL-Familie mit Rundsteckverbinder



### Allgemeine Bestelldaten

Art	PC RC F	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2833850000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591412	
VPE		

Art	PC RC M	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2820090000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591405	
VPE		

### Steckverbinder - Schraubsystem



Die Rundsteckverbinder mit Schraubsystem zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Dadurch können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Industrien eingesetzt werden. Sie sind sowohl als Stecker, als auch als Buchse erhältlich.

## FP MONO K DC RC MF MA SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	RC F P2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2788990000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591276	
VPE		
Art	RC M P2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2788980000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591269	
VPE		
Art	RC F P2 SP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122376	
VPE		
Art	RC M P2 SP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2903190000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122369	
VPE		