

**GWHUE M3 WTL6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verbindungshülse (Klemmen), geschraubt, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Tiefe: 13.2 mm, Polzahl: 1, Kupfer - Zink
Best.-Nr.	<a href="#">2815610000</a>
Art	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4064675303930
VPE	50 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	13.2 mm	Tiefe (inch)	0.5197 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0.2362 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	2.19 g		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

#### Allgemeines

Polzahl	1
---------	---

#### Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer - Zink	Farbe	grau
-----------	---------------	-------	------

#### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt
-----------------	------------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		