

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schutzkappen passend für die FieldPower- und WIPL-Familie mit Rundsteckverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2820090000
Art	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E307231

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	3 g
--------------	-----

Temperaturen

Lagertemperatur		Umgebungstemperatur	-25 °C...125 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

Gehäusebasismaterial	PA 66	Schutzart	IP67
----------------------	-------	-----------	------

Technische Daten Kabel

Isolationsspannung	< 500 V (Gehäuse/PE)
--------------------	----------------------

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus)	E307231
------------------------	---------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Schutzart	IP67
--------------------------------	-----	-----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Steckverbinder - Schraubsystem

Die Rundsteckverbinder mit Schraubsystem zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Dadurch können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Industrien eingesetzt werden. Sie sind sowohl als Stecker, als auch als Buchse erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RC F P2 SP	Ausführung
Best.-Nr.	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986 122376	
VPE		

DC-Steckverbinder

Die Rundsteckverbinder mit Schraubsystem zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Dadurch können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Industrien eingesetzt werden. Sie sind sowohl als Stecker, als auch als Buchse erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RC F P2 M20 SP	Ausführung
Best.-Nr.	2860640000	
GTIN (EAN)	4064675576655	
VPE		