

ESG-LP 9/15 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ESG, Gerätemarkierer, 9 x 15 mm, gelb		
BestNr.	<u>2835980000</u>		
Art	ESG-LP 9/15 MM GE		
GTIN (EAN)	4064675427940		
VPE	15000 ST		



ESG-LP 9/15 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
_u.u.oougo				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	ite			
Tiefe	0.05 mm	Tiefe (inch)	0.002 inch	
Höhe 	9 mm	Höhe (inch)	0.3543 inch	
Breite	15 mm	Breite (inch)	0.5906 inch	
Nettogewicht	0.03 g			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Kleber	Acrylatkleber	Ausführung	selbstklebend, halogenfre	
Breite	15 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	gelb	Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyamid	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Zulassung nach UL 969	Ja			
Gerätemarkierer				
Halogene	Nein			
Klassifikationen			,	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0



ESG-LP 9/15 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



