



Umfangreiches Zubehör rundet das Produktprogramm ab

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-----------------------------|
| Best.-Nr. | 2855300000 |
| Art | PLUG VPU AC |
| GTIN (EAN) | 4064675533283 |
| VPE | 10 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 21.5 mm | Tiefe (inch) | 0.8465 inch |
| Höhe | 8 mm | Höhe (inch) | 0.315 inch |
| Breite | 11.6 mm | Breite (inch) | 0.4567 inch |
| Nettogewicht | 2.1 g | | |

Temperaturen

| | | |
|-----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
|-----------------|--------------------|----------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Daten

| | | | |
|------------|--------------------------|-------|---------|
| Ausführung | Stiftleiste, beschriftet | Farbe | schwarz |
|------------|--------------------------|-------|---------|

Anschlussdaten Fernmeldung

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. | 0.14 mm ² | Abisolierlänge | 8 mm |
| Anschlussart | PUSH IN | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. | 1.5 mm ² |

Bemessungsdaten IEC / EN

| | |
|-------------------|-------|
| Nennspannung (AC) | 250 V |
|-------------------|-------|

Allgemeine Daten

| | |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001627 | ETIM 9.0 | EC001627 |
| ETIM 10.0 | EC001627 | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 | | |