

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	MetalliCard, Gerätemarkierer, 15 x 45 mm, rot
Best.-Nr.	2859700000
Art	CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR
GTIN (EAN)	4064675572619
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-12-31T00:00:00+01:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0.5 mm
Höhe	15 mm
Breite	45 mm
Nettogewicht	0.88 g

Tiefe (inch)	0.0197 inch
Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite (inch)	1.7716 inch

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-55...130 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Ausführung	steckbar, mit 3,5 mm Aufnahmebohrung
Breite	45 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C
Farbe	rot
Werkstoff	Eloxiertes Aluminium
Aufgedruckte Zeichen	nach Kundenwunsch
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform
Schriftfeldgröße	15.2 x 42.2 mm
kompatibler Drucker	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MetalliCard = Device markers
Einsatztemperaturbereich	-55...130 °C

Gerätemarkierer

Bohrlochdurchmesser	3.30 mm
---------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288		
ETIM 10.0	EC001288		
ECCLASS 15.0	27-28-11-04	ETIM 9.0	EC001288

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

