

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Mounting rail outlet, RJ12, IP20
Best.-Nr.	<a href="#">2861240000</a>
Art	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
VPE	10 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	15 g
--------------	------

#### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ12	Anschluss 2	RJ12
Beschaltung	Kupplung	Farbe	beige, schwarz
Gehäusebasismaterial	Kunststoff	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	TS 35	Schirmung	ungeschirmt
Schutzart	IP20	Steckzyklen	≥ 200

#### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	TIA-1096-A
---------------------	------------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**Zeichnungen**

