

ESG-LP 9/20 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ESG, Gerätemarkierer, 9 x 20 mm, weiß		
BestNr.	<u>2885840000</u>		
Art	ESG-LP 9/20 MM WS		
GTIN (EAN)	4064675854449		
VPE	15000 ST		



ESG-LP 9/20 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
Zuidssurigen	<u> </u>			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	nte			
Tiefe	0.05 mm	Tiefe (inch)	0.002 inch	
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0.3543 inch	
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch	
Nettogewicht	0.01 g			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben	,			
Kleber	Acrylatkleber	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei	
Breite	20 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	weiß	Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyamid	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Zulassung nach UL 969	Ja	Adigediackte Zeichen	Office	
Gerätemarkierer			'	
Halogene	Nein			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2



ESG-LP 9/20 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

