

SDQ T HANDLE HEX 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Sechskantschraubendreher mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff

- Oberfläche vernickelt
- Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Gefertigt nach DIN 6911
- Passend für Schrauben nach DIN 6912

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 200 mm		
BestNr.	<u>2888300000</u>		
Art	SDQ T HANDLE HEX 5		
GTIN (EAN)	4064675875345		
VPE	1 ST		

Katalogstand / Zeichnungen 1



SDQ T HANDLE HEX 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte				
Durchmesser	5 mm	Nettogewicht	58.96 g	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Technische Daten				
Artikelbeschreibung	Innensechskantschlüssel, Hex 5	Ausführung	T-Griff	
Schraubwerkzeuge				
Form	Sechskant-Steckschlüssel	Klingenlänge	200 mm	
Klassifikationen				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818	
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818	
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27	
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27	
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27	
ECLASS 13.0	21-04-02-27	ECLASS 14.0	21-04-02-27	
ECLASS 15.0	21-04-02-27			

Katalogstand / Zeichnungen