

SDQ T HANDLE HEX 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Sechskantschraubendreher mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff

- Oberfläche vernickelt
- Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Gefertigt nach DIN 6911
- Passend für Schrauben nach DIN 6912

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 200 mm
Best.-Nr.	2888300000
Art	SDQ T HANDLE HEX 5
GTIN (EAN)	4064675875345
VPE	1 ST

SDQ T HANDLE HEX 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser	5 mm	Nettogewicht	58.96 g
-------------	------	--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Innensechskantschlüssel, Hex 5	Ausführung	T-Griff
---------------------	-----------------------------------	------------	---------

Schraubwerkzeuge

Form	Sechskant-Steckschlüssel	Klingenlänge	200 mm
------	--------------------------	--------------	--------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		