

SDQ T HANDLE T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Verklempte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
Best.-Nr.	2888330000
Art	SDQ T HANDLE T20
GTIN (EAN)	4064675875376
VPE	1 ST

SDQ T HANDLE T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Durchmesser	20 mm	Nettogewicht	43.12 g
-------------	-------	--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Innensechskantschlüssel, T20	Ausführung	T-Griff
---------------------	---------------------------------	------------	---------

Schraubwerkzeuge

Form	Sechskant-Steckschlüssel	Größe	T20
Klingenlänge	150 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		