

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vercrimpete Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
Best.-Nr.	2888340000
Art	SDQ T HANDLE T25
GTIN (EAN)	4064675875383
VPE	1 ST

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Durchmesser	25 mm	Nettogewicht	47.52 g
-------------	-------	--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Innensechskantschlüssel, T25	Ausführung	T-Griff
---------------------	---------------------------------	------------	---------

Schraubwerkzeuge

Form	Sechskant-Steckschlüssel	Größe	T25
Klingenlänge	150 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		