

SDQ T HANDLE T27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vercrimpte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
Best.-Nr.	2888350000
Art	SDQ T HANDLE T27
GTIN (EAN)	4064675875390
VPE	1 ST

SDQ T HANDLE T27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Durchmesser	27 mm	Nettogewicht	61.8 g
-------------	-------	--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Innensechskantschlüssel, T27	Ausführung	T-Griff
---------------------	---------------------------------	------------	---------

Schraubwerkzeuge

Form	Sechskant-Steckschlüssel	Klingenlänge	150 mm
------	--------------------------	--------------	--------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		