

**PZ 2.5 S ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<b>2903660000</b>
Art	PZ 2.5 S ZERT
GTIN (EAN)	4099986027015
VPE	1 ST

**PZ 2.5 S ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	31 mm
Höhe	70 mm
Breite	160 mm
Länge	160 mm
Nettogewicht	290.14 g

Tiefe (inch)	1.2205 inch
Höhe (inch)	2.7559 inch
Breite (inch)	6.2992 inch
Länge (inch)	6.2992 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Technische Daten**

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26	Crimpbereich, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	Trapezcrimp		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		