



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	0.14mm ² , 2.5mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	2903690000
Art	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	31 mm	Tiefe (inch)	1.2205 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2.7559 inch
Breite	160 mm	Breite (inch)	6.2992 inch
Länge	160 mm	Länge (inch)	6.2992 inch
Nettogewicht	290.6 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26	Crimpbereich, max.	2.5 mm ²
Crimpbereich, min.	0.14 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.14 mm ²
Crimpart/-profil	Trapezcrimp		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		