



### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2904360000
Art	<a href="#">VPU AC FB 16-2</a>
GTIN (EAN)	4099986009769
VPE	10 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	14.7 mm	Tiefe (inch)	0.5787 inch
Höhe	16.8 mm	Höhe (inch)	0.6614 inch
Breite	108 mm	Breite (inch)	4.252 inch
Nettogewicht	6.58 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeine Daten

Farbe	grau
-------	------

#### Bemessungsdaten IEC / EN

Polzahl	2
---------	---

#### Allgemeine Daten

Polzahl	2	Farbe	grau
---------	---	-------	------

#### Anschlussdaten

Raster in mm (P)	17.80 mm
------------------	----------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		