

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	TwinMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 2.4 mm, weiß
Best.-Nr.	2904850000
Art	HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685147
VPE	1 ST

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.5 mm	Tiefe (inch)	0.0197 inch
Breite	4.2 mm	Breite (inch)	0.1654 inch
Länge	75000 mm	Länge (inch)	2952.75 inch
Nettogewicht	208 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	
Breite	4.2 mm	
Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C	
Farbe	weiß	
Halogene	Nein	
Länge	75000 mm	
Werkstoff	Polyolefin	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE kompatibler Drucker	Lieferform	Schrumpfschlauchrolle
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.25 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	2.4 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1.2 mm	Leiteraußendurchmesser	1.2 - 2.4 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.25 - 0.5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Ausführung	
Best.-Nr.	2448880000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
VPE	1 ST		