

BB-CV AITB 3X10 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Abdeckhaube (Klemmen), Wemid
BestNr.	<u>2911380000</u>
Art	BB-CV AITB 3X10 OR
GTIN (EAN)	4099986532557
VPE	10 ST



BB-CV AITB 3X10 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
	1			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	е			
Tiefe	5.15 mm	Tiefe (inch)	0.2028 inch	
Höhe	13.6 mm	Höhe (inch)	0.5354 inch	
Breite	300 mm	Breite (inch)	11.811 inch	
Nettogewicht	15 g			
Temperaturen				
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C	
Umweltanforderungen	1			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Wemid	<u>Farbe</u>	orange	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0	EC002848 EC002848	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.U	Z /-Z5-U3-9U			

Katalogstand / Zeichnungen

Zeichnungen

BB-CV AITB 3X10 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

