

CRIMPFIX R VARIO PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automaten, Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	2912420000
Art	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
VPE	1 ST

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	485 mm	Tiefe (inch)	19.0944 inch
Höhe	565 mm	Höhe (inch)	22.2441 inch
Breite	335 mm	Breite (inch)	13.189 inch
Nettogewicht	22000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Abisolier/Crimppautomaten

Antrieb	elektropneumatisch	Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.5 mm ²	Crimpbereich, max.	2.5 mm ²
Crimpbereich, min.	0.5 mm ²	Verbrauchsmaterial	verkettete Aderendhülsen

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		