

## URS CA 100 DUO S 6+10 MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automaten, Ersatzteil
Best.-Nr.	<a href="#">2912450000</a>
Art	URS CA 100 DUO S 6+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536029
VPE	1 ST

## URS CA 100 DUO S 6+10 MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3.937 inch
Nettogewicht	1500 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Abisolier/Crimpautomaten

Aderendhülsenquerschnitt, max.	10 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm <sup>2</sup>
Verbrauchsmaterial	mit Kunststoffkragen		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		