

URS CA 100 DUO S 6+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|----------------------------|
| Ausfuehrung | Automaten, Ersatzteil |
| Best.-Nr. | 2912450000 |
| Art | URS CA 100 DUO S 6+10 MM |
| GTIN (EAN) | 4099986536029 |
| VPE | 1 ST |

URS CA 100 DUO S 6+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------|
| Höhe | 100 mm | Höhe (inch) | 3.937 inch |
| Nettogewicht | 1500 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Abisolier/Crimpautomaten

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 10 mm ² | Aderendhülsenquerschnitt, min. | 6 mm ² |
| Verbrauchsmaterial | mit Kunststoffkragen | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |