

## **U-OS-CODESYS-BASIC-M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**



#### Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	2924020000
Art	U-OS-CODESYS-BASIC-M
VPE	1 ST



## **U-OS-CODESYS-BASIC-M**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Technische Daten

Abmessungen und Gewichte				
Abiliessungen und Gewichte		<u> </u>		
Vettogewicht	0 g	,		
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Systemvoraussetzungen				
•				
Systemanforderungen für die u-OS App	Name der Software	CODESYS Development System		
CODESYS Runtime SL	Unterstützte Softwareversion	3.5.19.10 oder höher		
	Lizenz erforderlich	Nein		
	Name der Software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller OS		
	Unterstützte Softwareversion	4.7.0 oder höher		
	Lizenz erforderlich	Nein		
aufzeitversion auf dem zu	Name der Software	u-OS App CODESYS Runtime SL		
izenzierenden Gerät	Unterstützte Softwareversion	4.9.0.0 oder höher		
	Einzelgerät-Lizenz erforderlich	Ja		
_izenzinformationen				
Optionale zusätzliche Feldbus-Instanzen, nax.	Instanzen weiterer Feldbus-Protokolle	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device		
	Anzahl unterstützter Instanzen, max.	2		
Anzahl der unterstützten Eingangs-/ Ausgangskanäle, max.	128			
Größe des erzeugten Binärcodes, max.	1 MB			
izenz der Visualisierungssoftware	Name der enthaltenen Visualisierungssoftware- CODESYS-VISU-S Lizenz			
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	128 Datenpunkte		
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-M		
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	2048 Datenpunkte		
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-L		
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte		
	Name der zusätzlich buchbaren	U-OS-CODESYS-VISU-XL		
	Visualisierungssoftware-Lizenz			
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	8192 Datenpunkte		
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-XXL		
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	unbegrenzte Datenpunkte		
izenz der Kommunikationssoftware	Name der enthaltenen Kommunikationssoftware-Lizenz	CODESYS-Communication S		
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	512 Datenpunkte		
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication M		
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte		
	Name der zusätzlich buchbaren	U-OS-CODESYS-Communication XXL		
	Kommunikationssoftware-Lizenz			
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	unbegrenzte Datenpunkte		
Nählbare Ethernet-basierte Feldbus- nstanzen	Instanzen Ethernet-basierter Feldbus-Protokolle	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter		

Erstellungs-Datum 17.11.2025 05:36:02 MEZ

2 Katalogstand / Zeichnungen

EtherNet/IP Adapter







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

	Anzahl unterstützter	Anzahl unterstützter Instanzen, max.				
Klassifikationen						
ETIM O O	F000000	ETIM 7.0	5000000			
ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809			
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809			
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01			
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01			
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01			
ECLASS 13.0	27-24-25-01	ECLASS 14.0	27-24-25-01			
ECLASS 15.0	27-24-25-01					

Katalogstand / Zeichnungen