

**U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2924070000
Art	<a href="#">U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M</a>
VPE	1 ST

**U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0 g
--------------	-----

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Systemvoraussetzungen**

Systemanforderungen für die u-OS App CODESYS Runtime SL	Name der Software	CODESYS Development System
	Unterstützte Softwareversion	3.5.19.10 oder höher
	Lizenz erforderlich	Nein
	Name der Software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Unterstützte Softwareversion	4.7.0 oder höher
Laufzeitversion auf dem zu lizenzierenden Gerät	Lizenz erforderlich	Nein
	Name der Software	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Unterstützte Softwareversion	4.9.0.0 oder höher
	Einzelgerät-Lizenz erforderlich	Ja

**Lizenzinformationen**

Optionale zusätzliche Feldbus-Instanzen, max.	Instanzen weiterer Feldbus-Protokolle	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Anzahl unterstützter Instanzen, max.	12
Anzahl der unterstützten Eingangs-/ Ausgangskanäle, max.	8192	
Größe des erzeugten Binärcodes, max.	12 MB	
Lizenz der Visualisierungssoftware	Name der enthaltenen Visualisierungssoftware- Lizenz	CODESYS-VISU-S
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	128 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	2048 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	8192 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Visualisierungssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	unbegrenzte Datenpunkte
Lizenz der Kommunikationssoftware	Name der enthaltenen Kommunikationssoftware-Lizenz	CODESYS-Communication S
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	512 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication M
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	4096 Datenpunkte
	Name der zusätzlich buchbaren Kommunikationssoftware-Lizenz	U-OS-CODESYS-Communication XXL
	Anzahl verfügbarer Datenpunkte, max.	unbegrenzte Datenpunkte
Wählbare Ethernet-basierte Feldbus-Instanzen	Instanzen Ethernet-basierter Feldbus-Protokolle	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter

**U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technische Daten**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

Anzahl unterstützter Instanzen, max.	4
--------------------------------------	---

---

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

---