

TC INL THIRD 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Inspiriert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2929300000
Art	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
VPE	1 ST

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1.9685 inch
Höhe	446 mm	Höhe (inch)	17.559 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	532.07 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schaumstoff-Inlay Stiftschlüssel
---------------------	-------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Innensechsrund TX**

Vercrimpete Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDQ T HANDLE T15	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888320000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
VPE	1 ST	
Art	SDQ T HANDLE T20	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888330000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
VPE	1 ST	
Art	SDQ T HANDLE T25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888340000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
VPE	1 ST	
Art	SDQ T HANDLE T27	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888350000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
VPE	1 ST	
Art	SDQ T HANDLE T30	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888360000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
VPE	1 ST	

Innensechsrund-Schraubendreher TR

Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SD T8 TR X 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2749480000	Schraubendreher, Klingelänge: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
VPE	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	SD T9 TR X 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2749490000	Schraubendreher, Klingelänge: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
VPE	1 ST	
Art	SD T10 TR X 80	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2749500000	Schraubendreher, Klingelänge: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
VPE	1 ST	

Innensechsrund TX

Vercrimppte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDQ T HANDLE T15	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888320000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
VPE	1 ST	
Art	SDQ T HANDLE T20	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888330000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
VPE	1 ST	
Art	SDQ T HANDLE T25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888340000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
VPE	1 ST	
Art	SDQ T HANDLE T27	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888350000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
VPE	1 ST	
Art	SDQ T HANDLE T30	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2888360000	Schraubwerkzeug, Klingelänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
VPE	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Innensechsrund-Schraubendreher TR

Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung
in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR
zum Verschrauben von Innensechsrund TX und
Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im
Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SD T8 TR X 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2749480000	Schraubendreher, Klingengänge: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
VPE	1 ST	
Art	SD T9 TR X 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2749490000	Schraubendreher, Klingengänge: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
VPE	1 ST	
Art	SD T10 TR X 80	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2749500000	Schraubendreher, Klingengänge: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
VPE	1 ST	